

# Filterregelventiel LFR-1-D-7-O-MAXI

Artikelnummer: 192599

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Maxi
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filterregelaar zonder manometer
Max. hoeveelheid condensaat	80 cm <sup>3</sup>
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Drukindicator	G1/4 voorbereid
Bedrijfsdruk	1 bar...16 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...7 bar
Max. drukhysterese	0.4 bar
Normaal nominaal debiet	11000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	1470 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1
Pneumatische aansluiting 2	G1
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC