

Filterregelventiel LFR-1/8-D-5M-O-MINI

Artikelnummer: 192610

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Mini
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filterregelaar zonder manometer
Max. hoeveelheid condensaat	22 cm ³
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Drukindicator	G1/8 voorbereid
Bedrijfsdruk	1 bar...16 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...12 bar
Max. drukhysterese	0.2 bar
Normaal nominaal debiet	650 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	460 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten zink

Functie	Waarde
Materiaal schaal	PC