

# 서비스 유니트 FRC-1/4-D-7-O-MIDI



Part Number: 192633

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

필터 압력조절기/윤활기 조합, 최대 출력 압력 7 bar, 40 µ 필터,  
금속 보호망 포함.

수동 배수기 포함. 압력 게이지 없음.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.



## 자료 시트

| 특징               | 값   |
|------------------|---|
| 사이즈              | MIDI  |
| 시리즈              | D   |
| 액츄에이터 자물쇠        | 잠금 장치 포함 회전 손잡이                             |
| 조립 위치            | 수평 +/- 5                                    |
| 응축수 배수기          | 수동 회전                                       |
| 디자인 구조           | 압력 게이지 미포함 필터 압력 조절기<br>비례 표준 분류 윤활기        |
| 최대 응축수 용량        | 43 cm3                                      |
| 필터 등급            | 40 µm                                       |
| 바울 보호망           | 금속 바울 보호망                                   |
| 압력 게이지           | G1/4이 준비됨                                   |
| 작동 압력            | 1 ... 16 bar                                |
| 압력 조절 범위         | 0.5 ... 7 bar                               |
| 최대 압력 Hysteresis | 0.2 bar                                     |
| 표준 공칭 유량         | 1,700 l/min                                 |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010 [-:9:-]에 준하는 압축 공기<br>가스 주입 |
| 작동 및 파일럿 매체 확인   | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)            |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 출력에서 공기 청정 등급    | ISO 8573-1:2010 [7:8: -]에 따른 압축 공기<br>가스 주입 |
| 매체 온도            | -10 ... 60 °C                               |
| 주변 온도            | -10 ... 60 °C                               |
| 제품 중량            | 1,440 g                                     |
| 마운팅 형태           | 라인 설치<br>액세서리 포함                            |
| 공압 연결구, 포트 1     | G1/4  |
| 공압 연결구, 포트 2     | G1/4  |
| 재질 사항            | RoHS 에 승인                                   |
| 하우징 소재           | 아연 다이캐스트                                    |
| 보울 소재            | PC  |