

Manometer MA-40-1-G1/8-MPA

Artikelnummer: 192732

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Weergavebereik	0 MPa...1 MPa
Conform norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	40
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Bedrijfsmedium	Inerte gassen Neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Factor wisselbelasting	0.66
Meetnauwkeurigheid klasse	2,5
Beschermingsklasse	IP43
Mediumtemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Aansluitingspositie	Achterzijde centrisch
Pneumatische aansluiting	G1/8
met medium in contact gekomen materialen	Messing
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal scherm	PS

Functie	Waarde
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	60 g
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geen acetyleen Geen zuurstof
Schaal	Enkelvoudige schaal MPa (uitwendig)