


# Vacuümgenerator VAD-3/8

Artikelnummer: 19294

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat Lavalmondstuk	1.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog vacuüm
Constructieve opbouw	T-vorm
Bedrijfsdruk	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Max. vacuüm	80 %
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 °C...80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G3/8
Vacuümaansluiting	G3/8
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium