

Aanslagelement YSRWJ-8-14-A

Artikelnummer: 192966

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	8
Slag	14 mm
Demping	Zelfinstellend zachte kurve
Inbouwpositie	Willekeurig
Fijnafstelling	0.03 mm
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.2 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Dempingslengte	14 mm
Max. aanslagkracht	500 N
Max. energie-opname per slag	3 J
Max. energieverbruik per uur	21000 J
Max. restenergie	0.02 J
Retourkracht	3.5 N
Productgewicht	110 g
Bevestigingstype	Met contraoer
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Messing Vernikkeld
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal