

Vlakke cilinder DZF-2 1/2""-1""-P-A

Artikelnummer: 194275

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Slag | 1 in |
| Zuiger-Ø | 2 1/2 " " |
| Max. verdraaihoek van de zuigerstang +/- | 0.4 deg |
| Demping | Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Werking | dubbelwerkend |
| Borging tegen verdraaien/geleiding | Ovale zuiger |
| Bedrijfsdruk | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C...80 °C |
| Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand | 1682 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand | 1870 N |
| Bewogen massa bij 0 mm slag | 337 g |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 25 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 1379 g |
| Pneumatische aansluiting | 1/4 NPT |
| Materiaal deksel | Aluminium |
| Materiaal afdichtingen | FPM TPE-U(PU) |
| Materiaal behuizing | Aluminium kneedlegering |
| Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |