

# T-steekkoppeling CQT-28

Artikelnummer: 194588

FESTO



## Gegevensblad

| Functie  | Waarde   |
|--|--|
| Nominale doorlaat                                | 24.9 mm  |
| Inbouwpositie                                    | Willekeurig  |
| Verpakkingsgrootte                               | 1  |
| Constructieve opbouw                             | Push-Pull-principe   |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.95 bar...7 bar  |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk             | -0.95 bar...10 bar   |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                  |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 2 - matige corrosiebelasting                               |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-zone III   |
| Geschiktheid voor levensmiddelen                 | Zie uitgebreide informatie over het materiaal              |
| Omgevingstemperatuur                             | -25 °C...70 °C   |
| Productgewicht                                   | 152 g  |
| Aantal afvoerleidingen                           | 2  |
| Aantal toevoerleidingen                          | 1  |
| Pneumatische aansluiting 1                       | voor buis/slang met buiten-Ø 28 mm                         |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor buis/slang met buiten-Ø 28 mm                         |
| Materiaal-informatie                             | RoHS conform   |
| Materiaal behuizing                              | POM  |
| Materiaal demontagering                          | POM  |
| Materiaal slangklemsegment                       | hooggelegeerd staal roestvast                              |