

Verzorgingseenheid FRCS-1/2-D-MAXI

Artikelnummer: 194936

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Maxi
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Condensaataftap	Manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filterregelaar met manometer Proportionele standaard olieverniveelaar
Max. hoeveelheid condensaat	80 cm ³
Filterfijnheid	40 µm
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	1 bar...16 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...12 bar
Max. drukhysterese	0.4 bar
Normaal nominaal debiet	7600 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	2490 g
Bevestigingstype	Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC