



# 서비스 유니트 조합 LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KB-A

Part Number(&P): 195193

FESTO

잠금가능 압력조절기 헤드 및 압력 게이지, 공칭 압력 12 bar,  
비운할 처리 압축 공기용.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	MAXI
시리즈	D
액츄에이터 자물쇠	내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	분기 모듈 On/Off 밸브 압력 게이지 포함 필터 압력 조절기
최대 응축수 용량	43 cm3
바울 보호망	급속 바울 보호망
압력 게이지	압력 게이지 포함
압력 조절 범위	0.5 ... 12 bar
입력 압력 1	2 ... 12 bar
표준 공칭 유량	7,000 l/min
작동 매체	압축 공기
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	3,740 g
마운팅 형태	옵션 라인 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G3/4
공압 연결구, 포트 2	G3/4
하우징에 대한 재질 정보	아연 다이캐스트
바울에 대한 재질 정보	PC