


공업 인터페이스 CPX-GP-03-4,0

Part Number: 195738

FESTO

모듈형 전기 터미널 CPX에 밸브 터미널 VIMP/VIFB Midi/Maxi 연결.



자료 시트

특징	값
밸브 터미널 인터페이스	TP2: 네트워크 활성화, 포트 2
진단	- 모듈의 저전압
최대 밸브 연수	24 V DC: 3.3 W, 전류 감소 후 0.1 W
LED 표시	- 1 그룹 진단 - 밸브의 채널 상태
파라미터 설정	채널당 Failsafe 채널당 강제모드 채널당 아이들 모드 부하 전압 모니터링
보호 (단락)	모듈당 내부 전자 퓨즈 보호
작동 전압 범위 DC	21.6 ... 26.4 V
작동 전압에서 고유 전류 소모량	일반적으로 15 mA (전기 제품을 위한 공급 전원) 일반적으로 30 mA (밸브를 위한 저전압 공급)
채널당 최대 전원 공급	0,2 A
모듈당 최대 합성 전류	4 A
공칭 동작 전압 DC	24 V
전기적 절연 채널? 내부 버스	밸브 출력당 내부 전자 퓨즈 보호
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	390 g
전기적 연결	필드버스
커버에 대한 재질 정보	강철
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트