

# Kabelcontactdoos ASI-SD-FK180

Artikelnummer: 196089

FESTO



## Gegevensblad

| Functie   | Waarde                       |
|---|------------------------------|
| Bevestigingstype                                  | met doorgangsboring          |
| Inbouwpositie                                     | Willekeurig                  |
| Productgewicht                                    | 6.2 g                        |
| Elektrische aansluiting                           | 2-polig<br>Contactdoos recht |
| Bereik voor bedrijfsspanning DC                   | 75 V                         |
| Bereik voor bedrijfsspanning AC                   | 60 V                         |
| Stroombelastbaarheid                              | 3 A                          |
| Aansluitdoorsnede                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>          |
| Beschermingsklasse                                | IP65                         |
| Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing | -5 °C...50 °C                |
| Lagertemperatuur                                  | -30 °C...85 °C               |
| LABS-conformiteit                                 | VDMA24364-B2-L               |
| Materiaal-informatie                              | RoHS conform                 |
| Materiaal behuizing                               | PA                           |
| Materiaal steekcontacten                          | Brons                        |