

Magneetventiel CDVI5.0-MT2H-5/3BS

Artikelnummer: 196655

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	5/3 belucht
Bedieningswijze	Elektrisch
Normaal nominaal debiet	650 l/min
Pneumatische werkaansluiting	Aansluitplaat
Bedrijfsspanning	24V DC
Bedrijfsdruk	-0.9 bar...10 bar
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Terugstelwijze	mechanische veer
Nominale doorlaat	5 mm
Ontluchtingsfunctie	Smoorbaar
Afdichtingsprincipe	Zacht
Handbediening	Schakelend
Besturingstype	Voorgestuurd
Stuurluchttoevoer	extern
Stroomrichting	Reversibel
Informatie over geforceerde dynamisering	Schakelfrequentie minstens 1/maand
Stuurdruk	3 bar...8 bar
b-waarde	0.37
C-waarde	3.2 l/sbar
Schakeltijd uit	25 ms
Schakeltijd aan	12 ms
Schakeltijd op	17 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-5 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	210 g
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Aansluiting stuurluchtafvoer 82/84	Aansluitplaat

Functie	Waarde
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 2	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 4	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 5	Aansluitplaat
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-O
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium