

# Montageplaat VN-T6-BP-NRH

Artikelnummer: 196956

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	0.8 Nm
Productgewicht	12.4 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring Met DIN-rail
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal plaat	PA-versterkt
Materiaal schuif	POM