

Kunststofslang PFAN-4X0,75-NT

Artikelnummer: 197061

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	4 mm
Debietrelevante buigradius	37 mm
Binnen-Ø	2.9 mm
Min. buigradius	11 mm
Gebruiksaanwijzing	Slang zonder bedrukking
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: max. 0,6 MPa bij 0 - 85 °C Waterdamp: 0 - 0,15 MPa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij) Waterdamp
Brandtest materiaal	UL94 V-0
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Cleanroomklasse	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal Zie conformiteitsverklaring
Informatie over mediumtemperatuur	Waterdamp: max. 120 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...150 °C
Productgewicht volgens lengte	0.012 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor insteekaansluiting met buiten-Ø 4 mm voor steeknippel-binnen-Ø 3 mm met wartelmoer voor steeknippel met binnen-Ø 3 mm
Kleur	Natuur
Shore-hardheid	D 60 +5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	PFA