


# Kogelklepafsluiter HE-G3/8-LO

Artikelnummer: 197133

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Bedieningswijze	manueel
Afdichtingsprincipe	Zacht
Ontluchtingsfunctie	Niet smoorbaar
Handbediening	geen
Ventiefunctie	3/2 bistabiel
Bedrijfsdruk	1 bar...10 bar
C-waarde	20.95 l/sbar
b-waarde	0.42
Normaal nominaal debiet	5200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bevestigingstype	Leidinginbouw met doorgangsboring
Inbouwpositie	Willekeurig
Stroomrichting	Niet reversibel
Productgewicht	1100 g
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G1
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium PBT