


Batterijblok MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB

Artikelnummer: 197247

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Max. aantal ventielplaatsen	2
Bedrijfsdruk	0 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...40 °C
Bevestigingstype ventiel	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M3
Pneumatische aansluiting 3	M5
Materiaal aansluitplaat	Aluminium kneedlegering