


케이블 포함 플러그 소켓 KMH-0,5

Part Number: 197263

FESTO

솔레노이드 밸브 MHA1-P...-HC/TC 및 MHP1-P...-HC/TC용



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
작동 전압 범위 DC	24 V
보호 등급	IP40 조립된 조건
주변 온도	-40 ... 80 °C
제품 중량	4 g
전기 연결	플러그 소켓 2-핀
케이블 길이	0.5 m
마운팅 형태	클립
하우징 색상	흑색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	POM
케이블 피복에 대한 재질 정보	PVC