

Spiraalkunststofleiding PUN-4X0,75-S-0,5-SW

Artikelnummer: 197602

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Werk lengte	0.5 m
Buiten-Ø	4 mm
Bloklengte	0.184 m
Binnen-Ø	2.6 mm
Wikkeldiameter	25 mm
Aantal windingen	20
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Productgewicht	13 g
Pneumatische aansluiting	voor insteekaansluiting met buiten-Ø 4 mm voor steeknippel-binnen-Ø 3 mm met wartelmoer voor steeknippel met binnen-Ø 3 mm
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal slang	TPE-U(PU)