

# Spiraalkunststofleiding PUN-10X1,5-S-6-SW

Artikelnummer: 197613

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Werk lengte	6 m
Buiten-Ø	10 mm
Blok lengte	0.91 m
Binnen-Ø	7 mm
Wikkeldiameter	80 mm
Aantal windingen	70
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Productgewicht	760 g
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 10 mm
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal slang	TPE-U(PU)