

# Spiraalkunststofleiding PUN-12X2-S-2-SW

Artikelnummer: 197615

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Werklengthe	2 m
Buiten-Ø	12 mm
Bloklengthe	0.452 m
Binnen-Ø	8 mm
Wikkeldiameter	95 mm
Aantal windingen	20
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Productgewicht	420 g
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 12 mm
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal slang	TPE-U(PU)