

Duo-spiraalkunststofslang PUN-6X1-S-1-DUO-BS

Artikelnummer: 197620

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Werk lengte	1 m
Buiten-Ø	6 mm
Blok lengte	0.488 m
Binnen-Ø	4 mm
Wikkeldiameter	46 mm
Aantal windingen	23
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Productgewicht	102 g
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 6 mm voor steeknippel-binnen-Ø 4 mm met wartelmoer voor steeknippel met binnen-Ø 4 mm
Kleur	Blauw/zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal slang	TPE-U(PU)