

DUO-spiraal-kunststofslang PUN-10X1,5-S-6-DUO-BS

Artikelnummer: 197628

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Werk lengte	6 m
Buiten-Ø	10 mm
Blok lengte	1.62 m
Binnen-Ø	7 mm
Wikkeldiameter	80 mm
Aantal windingen	70
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Productgewicht	1520 g
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 10 mm
Kleur	Blauw/zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal slang	TPE-U(PU)