


# Axiaalkit EAMM-A-D32-40P

Artikelnummer: 1976465

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	1.6 Nm
Productgewicht	160 g
Interfacecode actuator	D32A D32B
Interfacecode motor In	40P
Materiaal-informatie	RoHS conform