

# Spiraalkunststofleiding PPS-6-7,5-1/4-BL

Artikelnummer: 19796

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Werklengte	7.5 m
Buiten-Ø	7.8 mm
Blok lengte	0.43 m
Binnen-Ø	6.2 mm
Wikkeldiameter	75 mm
Aantal windingen	43
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...17.2 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 °C...80 °C
Nominaal aanhaalmoment	11 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	298 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2	Uitwendige schroefdraad G1/4
Kleur	blauw
Materiaal aansluitschroefdraad	Messing
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal knikbeveiliging	Staal Verzinkt
Materiaal slang	PA12-P