


Axiaalkit EAMM-A-P8-38A-40P

Artikelnummer: 1986292

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	12.5 Nm
Productgewicht	110 g
Interfacecode actuator	P8-38A
Interfacecode motor In	40P
Interfacecode, koppelingsbehuizing	38A.2
Materiaal-informatie	RoHS conform