

# Snelschroefkoppeling CK-1/8-PK-4

Artikelnummer: 2027

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	2.9 mm
Dichtingstype aan de inschroeftap	Afdichtingsring
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwworm	Rechte vorm
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk Water: G-schroefdraad alleen mogelijk met afdichtingsring type OL als extra toebehoren
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	3.5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 6 mm voor steeknippel met binnen-Ø 4 mm met moer
Materiaal wartelmoer	Aluminium-kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal inschroeftap	Aluminium-kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingsring	PA-versterkt TPE-U(PU)