

Snelschroefkoppeling CK-3/8-PK-6

Artikelnummer: 2032

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|---|
| Nominale doorlaat | 4.9 mm |
| Dichtingstype aan de inschroeftap | Afdichtingsring |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Bouwworm | Rechte vorm |
| Verpakkingsgrootte | 10 |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Informatie over de bedrijfsdruk | Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij) |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk Water: G-schroefdraad alleen mogelijk met afdichtingsring type OL als extra toebehoren |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Nominaal aanhaalmoment | 12.5 Nm |
| Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment | ± 20 % |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad G3/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buiten-Ø 8 mm voor steeknippel met binnen-Ø 6 mm met moer |
| Materiaal wartelmoer | Aluminium-kneedlegering, geanodiseerd |
| Materiaal inschroeftap | Aluminium-kneedlegering, geanodiseerd |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal afdichtingsring | PA-versterkt TPE-U(PU) |