



파일럿 라인 NEBC-S1H15-E-5.0-N-LE15

Part Number: 2052918
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2023년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
표준에 따름	DIN 47100
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 1, 핀/와이어 수	15
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	15
전기 연결 1, 마운팅 타입	2x 나사 4-40 UNC-2A
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 날선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	15
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	15
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
케이블 길이	5 m
케이블 특성	체인 링크 트렁크에 적합
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 33 mm
케이블 직경	6.6 mm
케이블 구조	18x0,14
공칭 도선 단면적	0.14 mm ²
배선 끝단	배선 끝단 이음관
보호 등급	IP50
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-30 ... 80 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-30 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 예 승인
오염 등급	3
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
케이블 피복 색상	회색