


Verdeelblok FR-8-1/4

Artikelnummer: 2078

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	11.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0 bar...16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	14 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	230 g
Aantal afvoerleidingen	8
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G1/2
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium