


# Lagerblok LBG-125-R3

Artikelnummer: 2078837

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	125
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsandaeel van meer dan 5% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-40 °C...150 °C
Productgewicht	4140 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bevestiging	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal bout	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal zekering	Hooggelegeerd roestvast staal