

Smoorventiel GRO-1/4

Artikelnummer: 2109

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiefunctie	Smoorfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Instelelement	Kartelschroef
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	350 l/min
Bedrijfsdruk	0 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	80 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal regelschroef	Staal Verzinkt

