


# 에어 쿠션 플레이트

## ATBT-100-300

Part Number: 2109870

FESTO



### 자료 시트

특징	값
사이즈	100
베어링 길이	300 mm
조립 위치	가급적이면 수평 부착 (부품들을 위쪽으로 디스플레이) 만약 밸브가 움직인다면, 반드시 밸브가 움직이는 방향의 오른쪽에 부착!
마운팅 형태	슬롯 너트 포함
공압 연결구	G1/4
작동 압력	<= 2 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [1:4:1]에 준하는 압축 공기
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
주변 온도	10 ... 50 °C
매체 온도	10 ... 50 °C
부식 방지 등급 KBK	2
길이에 따른 제품 중량	3.6 kg/m
지주 경도	D 80 +/-5
재질 사항	RoHS 에 승인
작동 중 최대 표면 하중	400 kg/m <sup>2</sup>
비행 높이의 반복 정밀도	±10 µm
편평도, 조정	60 µm
편평도, 장착	110 µm