

# Wartelmoer MCK-PK-3-KU

Artikelnummer: 211289

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Inwendige schroefdraad M6x0,75
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buiten-Ø 4 mm voor steeknippel-binnen-Ø 3 mm met wartelmoer
Materiaal wartelmoer	POM
Materiaal-informatie	RoHS conform