


Zwenktapkit DAMT-V1-50-A

Artikelnummer: 2214909

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	50
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nog toe ook VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 1% koper zijn van gebruik uitgesloten. Uitzondering vormen printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-40 °C...150 °C
Productgewicht	602.2 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal schroeven	Staal Verzinkt
Materiaal zwenktap	Gegalvaniseerd staal
Materiaal klemstuk	Gegalvaniseerd staal
Materiaal stang	Hooggelegeerd roestvast staal