


Axiaalkit EAMM-A-R38-60P

Artikelnummer: 2224996

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	4.4 Nm
Productgewicht	350 g
Interfacecode actuator	R38
Interfacecode motor In	60P
Materiaal-informatie	RoHS conform