

# 금속 꼬임 차폐 호스 P-6-BL

Part Number: 2231  
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2018년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
외부 직경	13 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	45 mm
내부 직경	6 mm
최소 휨 반경	20 mm
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 16 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
주변 온도	-20 ... 80 °C
길이에 따른 제품 중량	0.144 kg/m
공압 연결구	für Stecktülle Innen-Ø 6 mm
색상	청색
지주 경도	A 68 +/- 5
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
튜브에 대한 재질 정보	NBR