


# Axiaalkit EAMM-A-D40-40G-S1

Artikelnummer: 2256399

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	12.5 Nm
Productgewicht	450 g
Interfacecode actuator	D40A D40B
Interfacecode motor In	40G
Materiaal-informatie	RoHS conform