


Axiaalkit EAMM-A-D60-70A-S1

Artikelnummer: 2256699

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	750 g
Interfacecode actuator	D60A D60B
Interfacecode motor In	70A
Materiaal-informatie	RoHS conform