



Snelontluchtingsventiel SE-3/4

Artikelnummer: 2280

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiefunctie	Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Normaal nominaal debiet ontluchting 6 -> 5 bar	7500 l/min
Normaal nominaal debiet beluchting 6->5 bar	2500 l/min
Bedrijfsdruk	0.5 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 °C...75 °C
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nominale doorlaat	19 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 °C...75 °C
Productgewicht	710 g
Pneumatische aansluiting 3	G3/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR