


# Axiaalkit EAMM-A-P10-38A-40G

Artikelnummer: 2297648

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	12.5 Nm
Productgewicht	190 g
Interfacecode actuator	P10-38A
Interfacecode motor In	40G
Interfacecode, koppelingsbehuizing	38A
Materiaal-informatie	RoHS conform