

Flexokoppeling CRFK-M12X1,25

Artikelnummer: 2305779

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M12x1,25
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 5% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-20 °C...100 °C
Productgewicht	230 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal schroefbout	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal kap	EPDM
Materiaal moer	hooggelegeerd staal roestvast