



# 소음기 U-3/8

Part Number: 2309

★ 핵심 제품군

공압 시스템의 배기 포트 소음 감소 및 오염 방지용.

FESTO



## 자료 시트

| 특징              | 값                            |
|-----------------|------------------------------|
| 조립 위치           | 어디든                          |
| 작동 압력 MPa       | 0 ... 1 MPa                  |
| 작동 압력           | 0 ... 10 bar                 |
| 대기로의 유량         | 6,000 l/min                  |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7::-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인  | 윤활 작동 가능                     |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 음향 압력 레벨        | 82 dB(A)                     |
| 주변 온도           | -10 ... 70 °C                |
| 제품 중량           | 29.6 g                       |
| 공압 연결구          | G3/8                         |
| 소음기 내장 소재       | PE                           |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                    |