

# Geluiddemper U-1/2

Artikelnummer: 2310

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Debiet tegen atmosfeer	10300 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrumniveau	82 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Productgewicht	58.2 g
Pneumatische aansluiting	G1/2
Materiaal demperinzetstuk	PE
Materiaal-informatie	RoHS conform