

Geluiddemper U-3/4

Artikelnummer: 2311

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Debiet tegen atmosfeer	17600 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrumniveau	85 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Productgewicht	83 g
Pneumatische aansluiting	G3/4
Materiaal demperinzetstuk	PE
Materiaal-informatie	RoHS conform