

Klemhuls EAMH-86-19-C27.3-P

Artikelnummer: 2406019

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	86
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	5000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	7.1 kgmm ²
Productgewicht	78 g
Materiaal-informatie	RoHS conform