

# 클램핑 슬리브 EAMH-50-6-C13.6

제품 번호: 2428479

FESTO



## 데이터 시트

| 특징          | 값                      |
|-------------|------------------------|
| 사이즈         | 50                     |
| 설치 위치       | 임의 방향                  |
| 최대 속도       | 6000 1/min             |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B2-L         |
| 보관 온도       | -25 °C...60 °C         |
| 상대 습도       | 0 - 95 %               |
| 주변 온도       | -10 °C...60 °C         |
| 질량 관성 모멘트   | 0.43 kgmm <sup>2</sup> |
| 제품 무게       | 19 g                   |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수                |