


# Axiaalkit EAMM-A-D100-120G

Artikelnummer: 2449341

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	143 Nm
Productgewicht	3520 g
Interfacecode actuator	D100B
Interfacecode motor In	120G
Materiaal-informatie	RoHS conform