


Aansluitplaat VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3

Artikelnummer: 2614863

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	42 mm
Functieaansluiting 32	G1/8
Functieaansluiting 34	G1/8
Pneumatische aansluiting 22	Aansluitplaat G1/4
Pneumatische aansluiting 44	Aansluitplaat G1/4
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	0 bar...16 bar
Stuurdruk	3 bar...8 bar
Normaal nominaal debiet	1400 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Productgewicht	2480 g
Aansluiting stuur lucht 14	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering
Materiaal O-ring	NBR
Materiaal schroeven	Staal