

씰링 링
NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10
 Part Number: 2652516



자료 시트

특징	값
컨테이너 사이즈	10
조립 위치	어디든
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.2 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 174 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) Water vapour
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	-20 ... 120 °C
공칭 조임 토크	6.5 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 10 %
제품 중량	0.02 g
공압 연결구	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	PEEK